


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Spanbrecher	AM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen