


SNMG 120404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	251263 HBX130
GTIN	4045197664464
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SNMG 120404 Set à 10 Stück HBX130 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HBX130
 Spanbrecher: MM
 Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Sorte	HBX130

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen