


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 120402, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen