


SNMG 120408 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SNMG 120408 Set à 10 Stück HBX020 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HBX020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	PM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HBX020

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen