

Garant

**eco-Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MTJNR/L 2020X16

passende Wendeschneidplatte: TN.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 91 mm

Schrauben-Set: 259023 1

Technische Beschreibung

Spannpratze	259038 1
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Kopflänge L ₁	32 mm
Schaftgröße	20 mm

Schrauben-Set	259023 1
Unterlegplatte	259031 31
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Stift	259049 1
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2020X16
Gesamtlänge L	91 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze Typ 1	259038 1
Schrauben-Set10-teilig Typ 1	259023 1
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Stift Typ 1	259049 1
Unterlegplatte Typ 31	259031 31