



KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, kurz, Ø Dmin – Ø Dmax: 30-41 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236680 30-41
GTIN	4047109262003
Artikelklasse	24F

Beschreibung

Ausführung:

- Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweischneidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
- Kompakte Werkzeugbauweise.
- Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
- Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
- Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Hinweis:

Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

1× Nr. 236680 Gr. 24–32 – Grundkörper für Doppelschneider G01.

2× Nr. 236684 Gr. 24–32 – Halter für Doppelschneider.

10× Nr. 236520 Gr. 18–010 – Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Ø-Bereich D _{min} -D _{max}	30 - 41 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	25 mm

Ausführung	kurz
Schaft	ABS
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 90^\circ$ Schruppen Halter 30-41	236686 30-41
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 90^\circ$ Schlichten Halter 30-41	236688 30-41
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 80^\circ$ Schruppen Halter 30-41	236685 30-41
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 80^\circ$ Schruppen Halter 30-41	236684 30-41