


DNMG 110408 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	250803 HBX020
GTIN	4045197663511
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 110408 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PM
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen