

**Garant****Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Plattengröße	8 mm
Unterlegplatte	259031 40
Feder-Set	259044 2
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1616H08
Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schaftgröße	16 mm
Kniehebel	259015 2
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Kniehebel Typ 9	259015 9
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500