

Garant**Klemmdrehhalter CKJNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	30 mm
Unterlegplatte	259031 4
Feder-Set	259044 3
ISO-Code Halter	CKJNR/L 2020K16
Kopflänge L ₁	32 mm
Plattengröße	16 mm
Feder	259046 3
Schraube für Pratze	259021 3
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Pratze	259038 16
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set 10-teilig Typ 3	259044 3
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Feder Typ 3	259046 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Spannpratze Typ 16	259038 16
Unterlegplatte Typ 4	259031 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600