Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	MWLNR/L 2020K08
Stift	259049 2
Unterlegplatte	259031 41
Plattengröße	8 mm
Schrauben-Set	259023 2
Funktionsbreite L_4	25 mm
Spannpratze	259038 12
Kopflänge L_1	28 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Stift Typ 2	259049 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Spannpratze Typ 12	259038 12
Schrauben-Set10-teilig Typ 2	259023 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500