




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA4515
GTIN	4960664600229
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 CA4515 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: CA4515
Spanbrecher: STD
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 360 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	K
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	STD
Vorschub f	0,05 - 0,7 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Sorte	CA4515
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen