

Garant**Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251916 25/08 |
| GTIN | 4045197651341 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Feder-Set | 259044 2 |
| Kopflänge L ₁ | 21 mm |
| Kniehebel | 259015 2 |
| Unterlegplatte | 259031 40 |
| Kniehebelschraube | 259018 2 |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| ISO-Code Halter | PWLNR/L 2525M08 |
| Schaftgröße | 25 mm |
| Plattengröße | 8 mm |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. |
| Federstift-Set | 259047 2 |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Einsatzart | rechts |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Kniehebelschraube Typ 2 | 259018 2 |
| Feder-Set10-teilig Typ 2 | 259044 2 |
| Kniehebel Typ 2 | 259015 2 |
| PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm | 674242 3 |
| Unterlegplatte Typ 40 | 259031 40 |
| Federstifte-Set10-teilig Typ 2 | 259047 2 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |