

**Garant**

**eco-Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 1620X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 34 mm

Gesamtlänge L: 81 mm

Unterlegplatte: 259031 19

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PWLNR/L 1620X08
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Feder	259046 1

Kniehebel	259015 3
Schaftgröße	16 mm
Kniehebelschraube	259018 3
Plattengröße	8 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
Unterlegplatte	259031 19
Gesamtlänge L	81 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel Typ 3	259015 3
Unterlegplatte Typ 19	259031 19
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder Typ 1	259046 1