



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 252114 CA510 |
| GTIN | 4960664700486 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

WNMG 080408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,8 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 450 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 1 - 3,8 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Spanbrecher | PS |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Vorschub f | 0,15 - 0,6 mm/U |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | CA510 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |