

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 25/08 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251905 25/08
GTIN	4045197651204
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 2525X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 34 mm

Gesamtlänge L: 105,5 mm

Unterlegplatte: 259031 19

## Technische Beschreibung

Feder	259046 1
Schaftgröße	25 mm
Kniehebelschraube	259018 3
Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..

Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259031 19
Kniehebel	259015 3
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525X08
Gesamtlänge L	105,5 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 3	259015 3
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
Feder Typ 1	259046 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500