

**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	PS
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen