

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251906 20/08 |
| GTIN | 4045197651211 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2025K08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259031 42

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. |
| Plattengröße | 8 mm |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Schraube für Unterlegplatte | 259025 4 |
| Pratze | 259038 9 |
| Funktionsbreite L ₄ | 25 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Unterlegplatte | 259031 42 |
| Kopflänge L ₁ | 32 mm |
| ISO-Code Halter | DWLNR/L 2025K08 |
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Einsatzart | rechts |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Spannpratze | 259353 |
| Unterlegplatte | 259581 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 4 | 259025 4 |
| Spannpratze Typ 9 | 259038 9 |
| Schraube für Unterlegplatte | 259171 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Unterlegplatte Typ 42 | 259031 42 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |