

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515****Bestelldaten**

Bestellnummer	260204 CA4515
GTIN	
Artikelklasse	25E

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	GK
Hauptanwendung	K
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen