

HOLEX®
CCMT 120404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120404 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

 Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Vorschub f : 0,06 - 0,36 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Spanbrecher	PM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,06 - 0,36 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen