

**Garant**
**QuickTurn-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Vorteil:**

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525M08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite  $L_4$ : 32 mm

Kopflänge  $L_1$ : 32 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259031 42

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge $L_1$	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Unterlegplatte	259031 42
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2525M08

Pratze	259038 9
Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 9	259038 9
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
Unterlegplatte	259581
Unterlegplatte Typ 42	259031 42
Schraube für Unterlegplatte	259171
Spannpratze	259353