

Garant

**eco-Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	251402 25/16
GTIN	4045197657060
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Igeltext:

Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine saubere Kühlmittelübergabe. Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlfüssigkeit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MTJNR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: TN.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 103,5 mm

Schrauben-Set: 259023 1

Technische Beschreibung

Stift	259049 1
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..

Unterlegplatte	259031 31
Schrauben-Set	259023 1
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2525X16
Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 1
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Gesamtlänge L	103,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 1	259038 1
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Schrauben-Set 10-teilig Typ 1	259023 1
Stift Typ 1	259049 1
Unterlegplatte Typ 31	259031 31
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500