

Garant**Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Schaftgröße	16 mm
Federstift-Set	259047 3
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1616H06
Kopflänge L ₁	16 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Feder-Set	259044 5
Kniehebel	259015 9
Kniehebelschraube	259018 6
Plattengröße	6 mm
Unterlegplatte	259031 25
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 25	259031 25
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500