

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, P40, Bezeichnung Typ W29: 18-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236760 18-010
GTIN	4047109058606
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 040304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,13 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	18-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304
Sorte	P40
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	geeignet		