



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 120412 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min

Hauptanwendung	P
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen