

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/08mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Plattengröße	8 mm
Schrauben-Set	259023 3
Spannpratze	259038 12
Mittenversatz L_3	22 mm
Stift	259049 5
Unterlegplatte	259031 41
ISO-Code Halter	A32S MWLNR/L08
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Spannpratze Typ 12	259038 12
Schrauben-Set10-teilig Typ 3	259023 3
Stift Typ 5	259049 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500