



## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	WQ
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen