

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CU7010

Bestelldaten

Bestellnummer	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 070202 CU7010 Sorte: CU7010
 Spanbrecher: SS
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	SS
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 140 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen