

Garant**Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 4
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Feder-Set	259044 6
Kopflänge L ₁	30 mm
Schaftgröße	32 mm
ISO-Code Halter	PSKNR/L 3232P15
Plattengröße	15 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Unterlegplatte	259031 37
Kniehebelschraube	259018 11
Kniehebel	259015 12
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebel Typ 12	259015 12
Unterlegplatte Typ 37	259031 37
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500