


**WNMG 060404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252132 HBX020
GTIN	4045197665775
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

WNMG 060404 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen