

Garant**Stahl-Bohrstange A.. PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/08mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
Mittenversatz L ₃	17 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Kniehebelschraube	259018 8
Plattengröße	8 mm
Federstift-Set	259047 2
Unterlegplatte	259031 40
ISO-Code Halter	A25R PWLNR/L08
Kniehebel	259015 2
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Kniehebel Typ 2	259015 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500