

Garant
eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PSSNR/L 1616X12

passende Wendeschneidplatte: SN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 81 mm

Unterlegplatte: 259031 14

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Unterlegplatte	259031 14
Schaftgröße	16 mm
Kniehebelschraube	259018 3
ISO-Code Halter	PSSNR/L 1616X12

Plattengröße	12 mm
Feder	259046 1
Kopflänge L ₁	34 mm
Kniehebel	259015 3
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	81 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel Typ 3	259015 3
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 14	259031 14