

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7415
GTIN	4045197672315
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 070204 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1 mm
Hauptanwendung	S

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen