

**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251472 CA6525 |
| GTIN | 4960664513185 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Hauptanwendung | M |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 220 m/min |
| Spanbrecher | MQ |
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Sorte | CA6525 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen