

**HOLEX®**
**CCMT 09T308 Set 10-teilig, Sorte: HBX020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260215 HBX020
GTIN	4045197668653
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

CCMT 09T308 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Vorschub  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Vorschub $f$	0,06 - 0,36 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen