



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260196 CA4515
GTIN	4960664610624
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 09T304 CA4515 Sorte: CA4515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	GK
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen