

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. PTFNR 90°, für Wendeschneidplatten TN.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Federstift-Set	259047 3
ISO-Code Halter	A32S PTFNR/L 16
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Feder-Set	259044 5
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Unterlegplatte	259031 34
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Kniehebel	259015 9
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 34	259031 34
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500