

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251104 20/12
GTIN	4045197650757
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DSSNR/L 2025K12

passende Wendeschneidplatte: SN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 49 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259031 21

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259031 21
Plattengröße	12 mm
Pratze	259038 8

passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kopflänge L ₁	49 mm
ISO-Code Halter	DSSNR/L 2025K12
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte	259171
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 21	259031 21
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
Spannpratze Typ 8	259038 8
Unterlegplatte	259231
Spannpratze	259352