

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T304 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen