

## HEDI

### Mobiler LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 30W



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081211 30
GTIN	4003644002177
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

**Ausführung:**

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse. SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	30 W
Lichtstrom	2500 lm
Gewicht	4400 g
Anschlusskabel Länge	5 m
Leuchtmittel	LED-Modul
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	230 V

IP-Schutzart	IP 54
Gesamtlänge	240 mm
Gesamtbreite	200 mm
Gesamthöhe	280 mm
Produktnamensattribut	230 V
Produktart	Strahler