

Garant**WN.G 080408, Sorte: HB7215**

Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB7215
GTIN	4045197665690
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB7215 Sorte: HB7215

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 5 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 5 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	GM
Hauptanwendung	K
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 300 m/min

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen