

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Wiper,  
Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WP
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen