



## Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260338 16/07
GTIN	
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

### Technische Beschreibung

Mittenversatz $L_3$	11,7 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
Auskraglänge $L_1$	80 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschraube	269022 4
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube Typ 4	269022 4