



LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Wendeschneidplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technische Beschreibung

Eckenradius	1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	LPGT 010210 ER-GM
Typ	ST1400
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,2 mm
Sorte	PR1825
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		