▼KYOCERa

Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1835, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	221973 INOX		
GTIN	4960664029433		
Artikelklasse	25A		

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.3 \times D / a_{p max} = 1 mm$.

Technische Beschreibung

Programmierradius bei a _{p max}	1,6 mm		
Тур	INOX		
Eckenradius	1 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOGU 030310 ER-GM		
Sorte	PR1835		
Schneidstoff	НМ		
Vorschub f _z pro Zahn	0,2 - 1,9 mm		

Anzahl Wechsel/Schneiden	4	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		