



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,07 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen