

Garant**DC.T 11T304, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	260359 HB7415
GTIN	4045197669148
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1 mmVorschub f : 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Vorschub f	0,1 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Hauptanwendung	S

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen