

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7020 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen