



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120404 CA6525 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: CA6525

Spanbrecher: MS

Schnitttiefe a_p : 0,8 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MS
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	CA6525
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen