

Garant

**eco-Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	251403 25/16
GTIN	4045197657084
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MTJNR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: TN.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 103,5 mm

Schrauben-Set: 259023 1

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	MTJNR/L 2525X16
Schrauben-Set	259023 1

Spannpratze	259038 1
Unterlegplatte	259031 31
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Stift	259049 1
Kopflänge L ₁	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	103,5 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 31	259031 31
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schrauben-Set 10-teilig Typ 1	259023 1
Spannpratze Typ 1	259038 1
Stift Typ 1	259049 1