

Garant**ER-Spannzangenfutter, HSK-E 50 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	305155 25
GTIN	4067263110293
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Hinweis:

Ohne RFID/Balluff-Chip-Bohrung.

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	25
Spannbereich	1 - 16 mm
Auskräglänge A-Maß	50 mm
Aufnahme	HSK-E 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-6
Form	A

Datenblatt

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter